

内装遮断器（フラットばん・スマートばん）

主幹用漏電遮断器

■ 単3中性線欠相保護付漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P・30AF・30A	GBU-3・1EA	80×90×57	Cタイプは逆接専用
3P・50AF・50A	GBU-53・1J	139×70×68	(30A) (40A) (50A)
3P・60AF・60A	GBU-63・1J		(60A)
3P・75AF・75A	GBU-73・1KA	98×75×80	(75A)
3P・100AF・100A	GBU-103・1KA		(100A)

■ 単2主幹用漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P・30AF・30A	GB-2EA	70×68×57	(30A)

■ 単3中性線欠相保護付配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
3P・50AF・30A, 50A	BU-53・1J	139×70×68	(15A) (20A) (40A)
3P・60AF・60A	BU-63・1J	139×70×68	(60A)
3P・100AF・75A, 100A	BU-103・1KA	98×75×80	(50A) (60A)

分岐用ブレーカ

■ コード短絡保護用瞬時付安全ブレーカ（分岐用）オプション 〈高機能安全ブレーカ〉

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P・1E・20A	BCN-1H	70×32×57	(15A)
2P・2E・20A	BCN-2H	70×32×57	(15A)
2P・1E・20A	BCS-1H	70×32×57	(15A)
2P・2E・20A	BCS-2H	70×32×57	(15A)

- 住宅内で、コンセント回路以降の電源コードなどで短絡発生時に、従来の安全ブレーカでは動作しにくい低い電流レベルでも回路を高速遮断する安全ブレーカです。
比較的小さなショートでの火花発生時に高速遮断します。
このコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカは、すべての住宅用分電盤に組み込みできます。

■ 安全ブレーカ（分岐用）

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P・1E・20A	B-1EA	70×32×57	(2A)(3A)(5A)(6A) (10A)(15A)(30A)
2P・2E・20A	B-2EA	70×32×57	(6A)(10A)(15A)(30A)

■ 安全ブレーカ（分岐用）オプション

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P・1E・(20A)(30A)	B-1HEA	70×32×57	遮断容量2.5kA
2P・2E・(20A)(30A)	B-2HEA	70×32×57	遮断容量2.5kA

- B-1HEA、B-2HEAは高層住宅等の受電容量の増大、高容量機器の増加等による大きな短絡電流に対応できます。

■ 漏電遮断器（分岐用）オプション

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P・1E・30AF	GB-1ZA	70×32×57	(15A) (20A) (30A)
2P・2E・30AF	GB-2ZA	70×32×57	(15A) (20A) (30A)

- GB-1ZA、GB-2ZAは、安全ブレーカと互換寸法です。分岐に組込むことにより分岐単位で漏電保護ができ全回路停電を防ぐことができます。

■ 通電表示付安全ブレーカ（分岐用）オプション

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P・1E・(20A)	B-1EL	70×32×57	通電表示0.2A以上
2P・2E・(20A)	B-2EL	70×32×57	通電表示0.2A以上

■ コード・トラッキング短絡保護付安全ブレーカ（分岐用）オプション 〈高機能安全ブレーカ〉

仕様	型式	外形寸法(mm)	備考
2P・1E・20A	BCT-1H	70×32×57	(15A)

- 一般の安全ブレーカおよびコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカはプラグのトラッキング短絡発生時に保護動作しない場合があります。（短絡電流が低いため）
コード・トラッキング短絡保護付安全ブレーカは、高感度に短絡電流を検出し、マイコン制御で高速遮断する業界初の安全ブレーカです。すべての住宅用分電盤に組み込みできます。

■ 〈高機能安全ブレーカ〉組み込みの住宅用分電盤

- コード短絡保護用瞬時付安全ブレーカ・
コード・トラッキング短絡保護付安全ブレーカ
の組み込みでグレードアップした未来形住宅用
分電盤が生まれます！

マイコン搭載

コード短絡保護用瞬時付安全ブレーカとは？ P.9参照
コード・トラッキング短絡保護付安全ブレーカとは？ P.11参照

販売価格（下記計算式をご利用ください。）

$$\text{住宅用分電盤} + \text{コード短絡保護用瞬時付安全ブレーカ} \times \text{組込数} = \text{〈高機能安全ブレーカ〉組込住宅用分電盤}$$

●BCT-1H ●BCN-1H(2H) ●BCS-1H(2H)

